
Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2

Артикульный номер: 6001874



Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков типа GR и GRM.
Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху.
Предназначена для пищевой и химической промышленности.
С поперечными желобками шириной от 400 мм.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

CE

A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6001874
Тип	DGRR 600 A2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для проволочного лотка
Lieferbar ab	01.04.2019
Производитель	OBO
Размер	600x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	393,333 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	22,5408 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2

Артикульный номер: 6001874

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	598 мм
Ширина	23,54 in
Высота	15 мм
Высота	0,59 in
Толщина листа	0,8 мм
Размер B	598 мм

Технические характеристики

Вид крепления	защелкиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет