


Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром F

Артикульный номер: 6408737



Шайба с большим наружным диаметром



St

Сталь


F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6408737
Тип	DIN440 14 F
Обозначение 1	Подкладная шайба
Обозначение 2	согласно DIN 440
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,736 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Толщина листа	0,16 in
Размер D	1,73 in
Размер d	0,53 in
Размер d	13,5 мм
Размер d макс.	44 мм
Размер d мин.	44 мм
Размер h	4 мм

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром F

Артикульный номер: 6408737



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M12
Внутренний диаметр	13,5 мм
Диаметр отверстия	13,5 мм
Прочность материала	4 мм
Форма отверстия	круглой формы