


Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром F

Артикульный номер: 6408702



Шайба с большим наружным диаметром



CE


St Сталь

F оговое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6408702
Тип	DIN440 7 F
Обозначение 1	Подкладная шайба
Обозначение 2	согласно DIN 440
Производитель	OBO
Размер	M6
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,535 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Толщина листа	0,08 in
Размер D	0,87 in
Размер d	0,26 in
Размер d	6,6 мм
Размер d макс.	22 мм
Размер d мин.	22 мм
Размер h	2 мм

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром F

Артикульный номер: 6408702



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M6
Внутренний диаметр	6,6 мм
Диаметр отверстия	6,6 мм
Прочность материала	2 мм
Форма отверстия	круглой формы