

# Технический паспорт

## Шестигранная гайка ISO 4032

Артикульный номер: 3400360



Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.



CE

St Сталь

F огневое цинкование

### Исходные данные

Артикульный номер	3400360
Тип	DIN934 M10 F
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Обозначение 2	согласно DIN 934
Производитель	OBO
Размер	M10
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,061 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0303 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Шестигранная гайка ISO 4032

Артикульный номер: 3400360



### Размеры



Размер d	10 мм
Размер h	8,4 мм

### Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	17
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	7/16 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник