

Технический паспорт

Шестигранная гайка ISO 4032

Артикульный номер: 3400379



Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.



St

Сталь

F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	3400379
Тип	DIN934 M12 F
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Обозначение 2	согласно DIN 934
Производитель	OBO
Размер	M12
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,54 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0434 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Шестигранная гайка ISO 4032

Артикульный номер: 3400379



Размеры



Размер d	12 мм
Размер h	10,8 мм

Технические характеристики

Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	19
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	1/2 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник