

Технический паспорт

Шестигранная гайка ISO 4032

Артикульный номер: 3400344



Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.



St

Сталь

F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	3400344
Тип	DIN934 M6 F
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Обозначение 2	согласно DIN 934
Производитель	OBO
Размер	M6
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0063 кг CO ₂ / 1 Шт.

Размеры

Размер d	6 мм
Размер h	5,2 мм

Технический паспорт

Шестигранная гайка ISO 4032

Артикульный номер: 3400344



Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	10
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	1/4 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник