

# Технический паспорт

## Шестигранная гайка ISO 4032

Артикульный номер: 3400352



Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.



CE

St Сталь

F огневое цинкование

### Исходные данные

Артикульный номер	3400352
Тип	DIN934 M8 F
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Обозначение 2	согласно DIN 934
Производитель	ОВО
Размер	M8
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,477 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0139 кг CO2e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Шестигранная гайка ISO 4032

Артикульный номер: 3400352



### Размеры

Размер d	8 мм
Размер h	6,8 мм

### Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	13
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	3/8 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник