

Технический паспорт

Саморез DIN 7504

Артикульный номер: 3176428



С крестообразным шлицем.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3176428
Обозначение 1	Самонарезающий винт
Обозначение 2	Привод с крестовым шлицем
Производитель	OBO
Размер	4,8x16mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Саморез DIN 7504

Артикульный номер: 3176428



Размеры



Длина	16 мм
Размер D	4,8 мм
Размер L	16 мм

Технические характеристики

Диаметр резьбы ST	4,8
Форма головки	Плоская сфера
Винтовая система	Phillips PH