

# Технический паспорт

## Фиксатор крышки 60 А2

Артикульный номер: 6065538



Фиксатор, предусмотренный для надежного крепления крышки к листовым кабельным лоткам и кабельным лоткам лестничного типа.




CE

A2	Нержавеющая сталь 1.4310
2B	без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6065538
Обозначение 1	Фиксатор крышки
Обозначение 2	д. боковой стенки высот 35мм
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	1,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Размер B	3 in
Размер B	75,9 мм

### Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Высота лестницы/лотка	60
Нержавеющая сталь, протравленная	нет