

Технический паспорт

Фиксатор крышки 85 А2

Артикульный номер: 6065546



Фиксатор, предусмотренный для надежного крепления крышки к листовым кабельным лоткам и кабельным лоткам лестничного типа.




CE

| | |
|-----------|-------------------------------|
| A2 | Нержавеющая сталь 1.4310 |
| 2B | без обработки, дообработанный |

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 6065546 |
| Обозначение 1 | Фиксатор крышки |
| Обозначение 2 | д. боковой стенки высот 35мм |
| Производитель | OBO |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4310 |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 20 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 2,1 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Размеры



| | |
|----------|---------|
| Размер B | 4 in |
| Размер B | 95,9 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|-----|
| Подходит для проволочного лотка | нет |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Высота лестницы/лотка | 85 |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |