

Технический паспорт

Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2

Артикульный номер: 6035998



Двойной зажим для монтажа фасонных деталей на защелкиваемых или вставных кабельных лотках.



A2 Нержавеющая сталь 1.4310

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6035998
Тип	DOP A2
Обозначение 1	Двойная клемма
Обозначение 2	для крепления фасон.деталей
Производитель	OBO
Размер	42x13x13
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,325 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2

Артикульный номер: 6035998



Размеры



Длина	42 мм
Ширина	13 мм
Высота	13 мм



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для форм профиля	Прочее
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Прочность материала	0,4 мм
Форма профиля	Прочее
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Вид соединения	Безвинтовой соединитель