


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052650



Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы
дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



- St

Сталь
- DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные		
Артикульный номер	6052650	
Обозначение 1	Неперфорированная крышка	
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа	
Производитель	OBO	
Размер	200x3000	
Цвет	цинковый	
Материал	Сталь	
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения	
Стандарт поверхности	DIN EN 10346	
Минимальная единица продажи	3	
Единица расхода	Метр	
Масса	177,5 кг	
Единица веса	кг/100 м	
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	4,777 кг COe / 1 Метр	


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052650



Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	13 мм
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	200 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет