


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052210



Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков. Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром. При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6052210
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	200x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	177,5 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	4,084 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052210



Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	200 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Вид крепления	навинчиваемый
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет