


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052834



Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы
дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6052834
Тип	DRLU 300 A2
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	300x3000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	256 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052834



Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм
Размер H	15 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет