


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052841



Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы
дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные	
Артикульный номер	6052841
Тип	DRLU 500 A2
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	500x3000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	619,167 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052841



Размеры



Длина	3 000 mm
Длина	10 ft
Ширина	500 mm
Ширина	20 in
Высота	35 mm
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,5 mm
Размер В	500 mm
Размер Н	15 mm

Технические характеристики

Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет