


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052571



Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы
дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



- St Сталь
- FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные	
Артикульный номер	6052571
Тип	DRLU 550 FS
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	550x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	678,1 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6052571



Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	550 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Вид крепления	навинчиваемый
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет