

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором А4

Артикульный номер: 6052980



Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

CE UK
CA

A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6052980
Тип	DRL 100 A4
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	ОВО
Размер	100x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	105,07 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	5,2335 кг CO2e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором А4


Артикульный номер: 6052980

OBO
BETTERMANN

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	100 мм
Высота	13 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	100 мм



Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, проправленная	нет