

# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052703



Крышка для листовых кабельных лотков и лотков лестничного типа с поворотными фиксаторами.  
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.  
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6052703
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	100x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	106,34 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052703



## Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,03 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	100 мм
Размер Н	15 мм

## Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет