


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052207



Крышка для листовых кабельных лотков и лотков лестничного типа с поворотными фиксаторами.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6052207
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	200x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	181,34 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	4,306 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6052207



Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	200 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет