

# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6051367



Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.  
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.  
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6051367
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	200x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	202,67 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	4,485 кг COe / 1 Метр


# Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6051367



## Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	13 мм
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	200 мм

## Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет