

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором A4

Артикульный номер: 6052984



Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.

При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6052984
Тип	DRL 400 A4
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д.каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	400x3000
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	341,24 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором A4


Артикульный номер: 6052984



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Высота	13 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	400 мм



Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет