


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором FS

Артикульный номер: 6052568



Крышка для листовых кабельных лотков и лотков лестничного типа с поворотными фиксаторами.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6052568
Тип	DRL 550 FS
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	д. каб лот и каб лот лестн типа
Производитель	OBO
Размер	550x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	681,67 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором FS

Артикульный номер: 6052568



Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	550 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет