

# Технический паспорт

## Крышка с дистанционным держателем FT

Артикульный номер: 6051224



Крышка для дистанционного монтажа. Не подходит для вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLM и SLS.

Дистанционный держатель артикул 6065475 для листовых и лестничных лотков и артикул 6065477 для лотков для дальних расстояний. При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6051224
Тип	DRL FAM 330 FT
Обозначение 1	Крышка для дистанцион. монтажа
Обозначение 2	без дистанционных держателей
Производитель	OBO
Размер	330x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	444,8 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	9,82 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем FT

Артикульный номер: 6051224



## Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	330 мм
Толщина листа	1,5 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет