

# Технический паспорт

## Крышка с дистанционным держателем

Артикульный номер: 6051216



Крышка для дистанционного монтажа. Не подходит для вертикальных кабельных лотков лестничного типа SLM и SLS. Дистанционный держатель артикул 6065475 для листовых и лестничных лотков и артикул 6065477 для лотков для дальних расстояний. При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6051216
Тип	DRL FAM 530 A4
Обозначение 1	Крышка для дистанцион. монтажа
Обозначение 2	без дистанционных держателей
Производитель	OBO
Размер	530x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	652,64 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	43,3874 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Крышка с дистанционным держателем

Артикульный номер: 6051216



## Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	530 мм
Толщина листа	1,5 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет