Технический паспорт

Поворотный фиксатор FT

Артикульный номер: 6065018



Поворотный фиксатор для дополнительного монтажа.
Односторонний поворотный фиксатор. Применяется для крепления крышки шириной от 100 до 600 мм.
Размер B зависит от исполнения крышки и может иметь следующие значения:

DRL/DRLU = 27 мм

DBKR = 27 мм

WDRL = 38 мм

WKLD = 58 мм

CE UK CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	6065018
Тип	DRL H S FT
Обозначение 1	Поворотный фиксатор
Обозначение 2	для крышки
Производитель	OBO
Размер	Ø20 mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,15 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1265 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Поворотный фиксатор FT

Артикульный номер: 6065018

Размеры



Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет