

Технический паспорт

Распорка A2

Артикульный номер: 6416448



Распорка для стоек US 3. Распорка для U-образных стоек. Распорка увеличивает стабильность U-образного профиля и предотвращает деформацию стойки при затягивании сквозных винтов с шестигранной головкой.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6416448
Тип	DSK 25 A2
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	Для применения в стойке US 3
Производитель	OBO
Размер	46x40x22,5
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	7,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Распорка A2


Артикульный номер: 6416448



Размеры



Размер	46 x 40 x 22,5
Длина	40 мм
Ширина	45 мм
Высота	22,5 мм



Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет