

Технический паспорт

Распорка FT

Артикульный номер: 6416446



Распорка для стоек US 3. Распорка для U-образных стоек. Распорка увеличивает стабильность U-образного профиля и предотвращает деформацию стойки при затягивании сквозных винтов с шестигранный головкой.



CE UK CA us3

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6416446
Тип	DSK 25 FT
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	д. использования в стойке US 3
Производитель	ОВО
Размер	46x40x22,5
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	7,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1714 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Распорка FT

Артикульный номер: 6416446



Размеры



Размер	46 x 40 x 22,5
Длина	40 мм
Ширина	45 мм
Высота	22,5 мм

Технические характеристики

Подходит для форм профиля С аксессуарами для установки винтов	U-образный профиль нет
---	---------------------------