

Технический паспорт

Дистанционная вставка FTK, черная

Артикульный номер: 6479548



Дистанционная вставка для стабилизации профилей US 3, предотвращает деформацию стойки или подвески при монтаже кронштейна со сквозным винтом с шестигранной головкой. Крепежный материал заказывается отдельно. Порошковое покрытие глубокого черного цвета (RAL 9005).



St Сталь

P135 PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	6479548
Тип	DSK 25 FTK SW
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	д. использования в стойке US 3
Производитель	OBO
Размер	46x40x22,5
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	7,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0083 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Дистанционная вставка ФТК, черная

Артикульный номер: 6479548



Размеры



Длина	46 мм
Ширина	40 мм
Высота	22,5 мм

Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет