

Технический паспорт

Распорка A2

Артикульный номер: 6416489



Распорка для использования в стойке US 5.
Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация стойки при затягивании траверсы с использованием сквозных болтов с шестигранной головкой.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6416489
Тип	DSK 45 A2
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	д. использования в стойке US 5
Производитель	OBO
Размер	80x45x40
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	14,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,8726 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Распорка A2

Артикульный номер: 6416489



Размеры



Размер	80 x 45 x 40 x 2,5
Длина	80 мм
Ширина	45 мм
Высота	40 мм

Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет