

Технический паспорт

Распорка DSK 61 A2

Артикульный номер: 6416527



Распорка для использования в стойках US 7.
Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация стойки при затягивании траверсы с использованием сквозных болтов с шестигранной головкой.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер | 6416527 |
| Тип | DSK 61 A2 |
| Обозначение 1 | Распорка |
| Обозначение 2 | д. использования в стойке US 7 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 80x61x40 |
| Цвет | цвета нержавеющей стали |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 20,2 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Распорка DSK 61 A2

Артикульный номер: 6416527




Размеры



40

| | |
|--------|--------------------|
| Размер | 80 x 61 x 40 x 2,5 |
| Длина | 80 мм |
| Ширина | 61 мм |
| Высота | 40 мм |



61

80

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Подходит для форм профиля | U-образный профиль |
| С аксессуарами для установки винтов | нет |