

# Технический паспорт

## Распорка

Артикульный номер: 6416519



Распорка для использования в стойках US 7.  
Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация стойки при затягивании траверсы с использованием сквозных болтов с шестигранной головкой.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6416519
Тип	DSK 61 FT
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	д. использования в стойке US 7
Производитель	OBO
Размер	80x61x40
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	25 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Распорка

Артикульный номер: 6416519




## Размеры



40

Размер	80 x 61 x 40 x 2,5
Длина	80 мм
Ширина	61 мм
Высота	40 мм



61

80

## Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет