

# Технический паспорт


## Усиленная опора DSSL

Артикульный номер: 7410585



Усиленные опоры поддерживают угловые зоны монтажного основания типа UZD-3 при повышенных нагрузках.

Комплект (упаковка) состоит из 4-х усиленных опор.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7410585                        |
| Тип                         | DSSL2 135                      |
| Обозначение 1               | Регулятор высоты д. касс.рамки |
| Обозначение 2               | для монтаж. основания          |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 135/170                        |
| Материал                    | Сталь                          |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом  |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                   |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Упаковочная единица            |
| Масса                       | 121,84 кг                      |
| Единица веса                | кг/100 упак. ед-ц              |


# Технический паспорт

## Усиленная опора DSSL

Артикульный номер: 7410585



### Размеры



|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 155 мм |
| Ширина | 32 мм  |
| Высота | 130 мм |

### Технические характеристики

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Вид аксессуаров                  | Опора  |
| Толщины стяжки макс.             | 170 мм |
| Толщины стяжки мин.              | 135 мм |
| Конструкция для тяжелых нагрузок | да     |