

# Технический паспорт


## Усиленная опора DSSL

Артикульный номер: 7410581



Усиленные опоры поддерживают угловые зоны монтажного основания типа UZD-3 при повышенных нагрузках.

Комплект (упаковка) состоит из 4-х усиленных опор.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 7410581                             |
| Тип                                                        | DSSL2 75                            |
| Обозначение 1                                              | Регулятор высоты д. касс.рамки      |
| Обозначение 2                                              | для монтаж. основания               |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | 75/110                              |
| Материал                                                   | Сталь                               |
| Поверхность                                                | оцинкован конвейерным методом       |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN 10346                        |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода                                            | Упаковочная единица                 |
| Масса                                                      | 97,84 кг                            |
| Единица веса                                               | кг/100 упак. ед-ц                   |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 2,6256 кг CO <sub>2</sub> е / 4 Шт. |


# Технический паспорт

## Усиленная опора DSSL

Артикульный номер: 7410581



### Размеры



|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 155 мм |
| Ширина | 32 мм  |
| Высота | 67 мм  |

### Технические характеристики

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Вид аксессуаров                  | Опора  |
| Толщины стяжки макс.             | 110 мм |
| Толщины стяжки мин.              | 75 мм  |
| Конструкция для тяжелых нагрузок | да     |