

Технический паспорт

Распорка A2

Артикульный номер: 6416594



Распорка для трапециевидного профиля TP.
Распорка всегда используется для сохранения стабильности конструкции, чтобы профиль не деформировался при затягивании крепежных болтов.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные	
Артикульный номер	6416594
Тип	DS 4 A2
Обозначение 1	Распорка
Обозначение 2	Для применения в профиле TP
Производитель	OBO
Размер	40x20x18
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	3,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2117 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Распорка A2


Артикульный номер: 6416594



Размеры



Размер	40 x 20 x 18
Длина	40 мм
Ширина	20 мм
Высота	18 мм



Технические характеристики

С аксессуарами для установки винтов	нет
-------------------------------------	-----