

# Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки РА, ширина 1 модуль, с наклонным выводом

Артикульный номер: 6119262



Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей с гнездом RJ45. Установочный размер изделия: 45x45 мм. Растровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип РА имеет специальное монтажное основание для размещения встраиваемых модулей и предназначен для непрямого крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии. Корпус компьютерной розетки РА подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Panduit: Mini-Com. Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.

PC Поликарбонат

## Исходные данные

Артикульный номер	6119262
Тип	DTS-2PA RW1
Обозначение 1	Корпус компьютерной розетки
Обозначение 2	для 2 телеком. модулей типа P
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1866 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки РА, ширина 1 модуль, с наклонным выводом

Артикульный номер: 6119262



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

## Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	да
Монтажное отверстие	Тип РА
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой