

Технический паспорт


Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHO- ME2 тип А

Артикульный номер: 7368470



Суппорт для установки двух телекоммуникационных модулей типа А: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL-серия 110Connect и Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: неэкранированный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark с адаптерным зажимом; Siemon CAT6; 3M K6 и K10.

Размеры монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	7368470
Тип	DT UH2 A
Обозначение 1	Корпус компьютерной розетки
Обозначение 2	для лючка UDHOME2, тип А
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHO-
ME2 тип А

Артикульный номер: 7368470



Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	2
Количество разгрузок от натяжения	0
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Вид устройства	Системы передачи данных
Монтажная техника	Прочее
Номинальный размер монтажных элементов	2
Нормы	EN 50085-2-2
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Zulassungen	VDE
Количество линейных вводов	0