Технический паспорт

Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD250, номинальный размер R4 Артикульный номер: 7401406



Усиленная монтажная крышка для подпольной монтажной коробки типа UZD250 подходит для установки круглой кассеты для больших нагрузок номинального размера R4. Монтажное отверстие заглублено на 3 мм и поэтому может быть закрыто позднее заглушкой для крышки.

Нивелирующие элементы необходимо заказывать отдельно.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7401406
Тип	DUG 250 R4SL
Обозначение 1	Усиленная монтажная крышка
Обозначение 2	250 номинальный размер R4
Производитель	OBO
Размер	282x282x59
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	159,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	7,8409 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD250, номинальный размер R4
Артикульный номер: 7401406

Размеры





Длина	282 мм
Ширина	282 мм
Размер A	282 мм
Диаметр d	215 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Прочность материала	4 мм
Монтажное отверстие	круглой формы
Номинальный размер лючка	250 мм
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	да