Технический паспорт

Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер R9
Артикульный номер: 7401416



Усиленная монтажная крышка для подпольной монтажной коробки типа UZD350 подходит для установки круглой кассеты для больших нагрузок номинального размера R9. Монтажное отверстие заглублено на 3 мм и поэтому может быть закрыто позднее заглушкой для крышки.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом


Исходные данные

Артикульный номер	7401416
Тип	DUG 350 R9SL
Обозначение 1	Усиленная монтажная крышка
Обозначение 2	350 номинальный размер R9
Производитель	OBO
Размер	382x382x59
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	252,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	15,7498 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер R9
Артикульный номер: 7401416

Размеры



Длина	383 мм
Ширина	383 мм
Размер A	383 мм
Диаметр d	305 мм

Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Прочность материала	4 мм
Монтажное отверстие	круглой формы
Номинальный размер лючка	350 мм
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	да