


# Технический паспорт

## Заглушка для круглого отверстия



Артикульный номер: 7407156

Заглушка для монтажного отверстия в крышке DUG. По обозначению типа определяется размер монтажного отверстия.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7407156
Тип	DUG B R7
Обозначение 1	Крышка лючка
Обозначение 2	для R7 в монтажной крышке
Производитель	OBO
Размер	Ø279mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	142,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,991 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Заглушка для круглого отверстия



Артикульный номер: 7407156

### Размеры



### Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	да
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Прочность материала	3 мм
Монтажное отверстие	без
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет