


Технический паспорт

Заглушка для круглого отверстия



Артикульный номер: 7407160



Заглушка для монтажного отверстия в крышке DUG. По обозначению типа определяется размер монтажного отверстия.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 7407160 |
| Тип | DUG B R9 |
| Обозначение 1 | Крышка лючка |
| Обозначение 2 | для R9 в монтажной крышке |
| Производитель | OBO |
| Размер | Ø309mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 173,1 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 5,9974 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Заглушка для круглого отверстия



Артикульный номер: 7407160

Размеры



Технические характеристики

| | |
|---|------|
| Крышка с монтажным отверстием | да |
| Возможность монтажа уплотнения | нет |
| Монтажное отверстие для напольного бокса | нет |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки | да |
| Прочность материала | 3 мм |
| Монтажное отверстие | без |
| Номинальный размер монтажных элементов | R9 |
| Конструкция для тяжелых нагрузок | нет |