


Технический паспорт

Монтажная крышка для регулируемой кассетной
рамки номинального размера 4
Артикульный номер: 7428544



Монтажная крышка с отверстием для установки регулируемых по высоте кассетных рамок номинального размера 4.



CE

St Сталь

F оловое цинкование

Исходные данные


Артикульный номер	7428544
Тип	DUG RK UAN 4
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	для кассетных рамок фальшполу
Производитель	OBO
Размер	300x300x32
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	115 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,6614 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Монтажная крышка для регулируемой кассетной
рамки номинального размера 4
Артикульный номер: 7428544



Размеры



Длина	300 мм
Ширина	300 мм

Технические характеристики

Размер отверстия	204x204 мм
Номинальный размер монтажных элементов	4
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет