


# Технический паспорт

Крышка монтажного основания UA DUG UA340 9

Артикульный номер: 7400552



Монтажная крышка для установки лючка в монтажное основание UA.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7400552
Тип	DUG UA340 9
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	для UA340
Производитель	OBO
Размер	299,5x299,5
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	68,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	7,1067 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка монтажного основания UA DUG UA340 9

Артикульный номер: 7400552



## Размеры



Длина	300 мм
Ширина	271 мм
Размер a	244 мм

## Технические характеристики

Прочность материала	4 мм
Монтажное отверстие	круглой формы
Номинальный размер лючка	9 мм
Номинальный размер монтажных элементов	9