

# Технический паспорт

Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox T-серии

Артикульный номер: 7205677



Вставной уплотнитель можно адаптировать к любому диаметру кабеля путем постепенного срезания.


Цвет: оранжевый.

**TPE** Термопластичный эластомер

## Исходные данные

Артикульный номер	7205677
Тип	EDK 32 OR
Обозначение 1	Встав. уплотнитель для кабеля
Обозначение 2	для FireBox T-серии
Производитель	OBO
Размер	M32
Цвет	оранжевый; RAL 2003
Материал	Термопластичный эластомер
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,328 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры



Размер A	2,2 мм
Размер D1	36,4 мм
Размер D2	32,3 мм
Размер D3	5 мм
Maß D4	10 мм
Размер D5	15 мм
Единица измерения D6	18
Размер D7	22
Размер D8	27
Размер L	11,4 мм

# Технический паспорт

Вставной уплотнитель для распределительных  
коробок FireBox T-серии

Артикульный номер: 7205677



## Технические характеристики

Исполнение	обрезной
для диаметра макс.	27 мм
для диаметра мин.	0 мм
для толщины стены мин.	2,2
Размер	M32
Не содержит галогенов	нет
Номинальный диаметр	32 мм