

Технический паспорт

Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox T-серии

Артикульный номер: 7205679



Вставной уплотнитель можно адаптировать к любому диаметру кабеля путем постепенного срезания.


Цвет: оранжевый.

TPE Термопластичный эластомер

Исходные данные

Артикульный номер	7205679
Тип	EDK 40 OR
Обозначение 1	Встав. уплотнитель для кабеля
Обозначение 2	для FireBox T-серии
Производитель	OBO
Размер	M40
Цвет	оранжевый; RAL 2003
Материал	Термопластичный эластомер
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,534 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Размер A	2,2 мм
Размер D1	44,1 мм
Размер D2	40,2 мм
Размер D3	5 мм
Maß D4	10 мм
Размер D5	15 мм
Единица измерения D6	18
Размер D7	22
Размер D8	27
Размер D9 (мм)	34
Размер L	13,4 мм

Технический паспорт

Вставной уплотнитель для распределительных
коробок FireBox Т-серии

Артикульный номер: 7205679



Технические характеристики

Исполнение	обрезной
для диаметра макс.	34 мм
для диаметра мин.	0 мм
для толщины стены мин.	2,2
Размер	M40
Не содержит галогенов	нет
Номинальный диаметр	40 мм