

Технический паспорт

Комплект заземления, глубинный заземлитель
стандартный, 6 м

Артикульный номер: 5000756



- 4 глубинных заземлителя типа 219 20 ST/FT 1,5 м для глубины до 6 м
- С ударным наконечником, прямоугольной головкой, соединителем тип 2760 20 FT, антикоррозионной лентой
- С цапфами и отверстием для установки в ряд
- Выполняет требования стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Ток короткого замыкания I_k (50 Гц), время 1 с, макс. температура 300 °C: 7,9 кА (219 20 ST)



Исходные данные

Артикульный номер	5000756
Тип	EK 219 20 ST FT
Обозначение 1	Комплект для заземления
Обозначение 2	для заземления на глубину 6 м
Производитель	OBO
Размер	4x1500
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	0 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Bauform Tiefenerder	стандартное
Токопроводящая способность	N/100 кА
Вид профиля	круглый D=20 мм
Вид соединения	С выступом / просверленным отверстием