


Технический паспорт

Донная вставка А2

Артикульный номер: 6103622



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа. Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте винты с полукруглой низкой головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6103622
Тип	ELB-L40 A2
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор. д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	400x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	198,7 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	15,0272 кг CO2e / 1 Метр


Технический паспорт

Донная вставка А2

Артикульный номер: 6103622



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Высота	45 мм
Размер В	400 мм

Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------