

# Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 6103356



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа. Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте винты с полукруглой низкой головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6103356
Тип	ELB-L 30 DD
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор.д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	300x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	137,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,6869 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Донная вставка DD

Артикульный номер: 6103356



## Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	300 мм
Высота	45 мм
Размер B	300 мм

## Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------