

Технический паспорт

Донная вставка

Артикульный номер: 6103286



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа. Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте болты с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6103286
Тип	ELB-L 40 FS
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор.д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	400x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	186,3 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,8627 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Донная вставка

Артикульный номер: 6103286



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Высота	45 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------