

# Технический паспорт

## Донная вставка

Артикульный номер: 6103316



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа.  
Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте болты с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6103316
Тип	ELB-L 50 FS
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор.д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	500x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	235,2 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	6,0675 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Донная вставка

Артикульный номер: 6103316



## Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	500 мм
Высота	45 мм
Размер B	500 мм

## Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------