

# Технический паспорт

## Донная вставка

Артикульный номер: 6103332



Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа. Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте болты с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6103332
Тип	ELB-L 60 FS
Обозначение 1	Донная вставная пластина
Обозначение 2	с перфор.д. каб лотк лест типа
Производитель	OBO
Размер	600x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	285,07 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	7,3316 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Донная вставка

Артикульный номер: 6103332



## Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Высота	45 мм
Размер В	600 мм

## Технические характеристики

Прочность материала	1 мм
---------------------	------